

滤纸名称	厚(mm)	负荷容量	颗粒保留度(μm)	过滤速度	用途
GF/A	0.26	强	1.6	快	过滤蛋白质、细胞、破碎细胞等的沉淀物。
GF/B	0.68	特别强	1.0	稍慢	被JIS标准推荐为工厂排水试验法。
GF/C	0.26	强	1.2	快	可以保留细微颗粒和微生物。
GF/D	0.68	特别强	2.7	特别快	是作为膜滤器用的粗滤器而开发的滤纸。
GF/F	0.42	强	0.7	稍慢	颗粒保留度良好,并且均匀性非常出色的最高级玻璃纤维滤纸。